



## Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 90X22 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 149300 90X22  |
| GTIN          | 4045197857194 |
| Artikelklasse | 12L           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.  
**Bis Gr. 65x25** aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

#### Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch fein: M45x1,5 – M52x2

Gewinde Whitworth-Rohr: G1.3/8 – G1.3/4 Zoll

Gesamtlänge: 900 mm

### Technische Beschreibung

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Gewinde Whitworth-Rohr | G1.3/8 – G1.3/4 Zoll |
| Gesamtlänge            | 900 mm               |
| Gewinde metrisch fein  | M45x1,5 – M52x2      |
| Höhe                   | 22 mm                |
| für Schneideisen-Ø     | 90 mm                |
| Norm                   | EN 22568             |