

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110208, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 110208 HB7020 Sorte: HB7020  
 Spanbrecher: SS  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen