

**HOLEX®**
**Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 90X36 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	149300 90X36
GTIN	4045197857200
Artikelklasse	12L

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.  
**Bis Gr. 65x25** aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

**Verwendung:**

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M45 – M52

Gewinde metrisch fein: M45x3 – M52x3

Gewinde UNC: 1.3/4 – 2 Zoll

Gewinde Whitworth: 1.3/4 – 2 Zoll

Gesamtlänge: 900 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde UNC	1.3/4 – 2 Zoll
Höhe	36 mm
Gesamtlänge	900 mm
Gewinde Whitworth	1.3/4 – 2 Zoll
für Schneideisen-Ø	90 mm
Gewinde metrisch fein	M45x3 – M52x3
Gewinde metrisch	M45 – M52
Norm	EN 22568

