

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260958 HB7010-1
GTIN	4045197852878
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T308 HB7010-1 Sorte: HB7010-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SS
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Sorte	HB7010-1
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen