

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260958 HB7020
GTIN	4045197852885
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T308 HB7020 Sorte: HB7020  
 Spanbrecher: SS  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen