



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: PR1225



Bestelldaten

Bestellnummer	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 060204 Wiper PR1225 Sorte: PR1225

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Nebenanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1 mm
Sorte	PR1225
Vorschub f	0,03 - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	50 - 150 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen