



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	260099 PV720
GTIN	4960664753727
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	WP
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Sorte	PV720
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen