


CCMT 09T304 Wiper, Sorte: PR1425

Bestelldaten

Bestellnummer	260099 PR1425
GTIN	4960664753529
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 09T304 Wiper PR1425 Sorte: PR1425

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 150 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	PR1425
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,03 - 0,12 mm/U
Spanbrecher	WP
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 150 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	M

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen