

**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL025****Bestelldaten**

Bestellnummer	260382 PDL025
GTIN	
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,15 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	PDL025
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	MFP-SK
Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070204

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen