



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PDL025



Bestelldaten

Bestellnummer	260385 PDL025
GTIN	
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	MFP-SK
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,03 - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Sorte	PDL025
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T302

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen