



Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 070204, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: PR1225



Bestelldaten

Bestellnummer	260383 PR1225
GTIN	4960664753642
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DCMX 070204 Wiper PR1225 Sorte: PR1225

Spanbrecher: WP

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

Technische Beschreibung

Nebenanwendung	P
Spanbrecher	WP
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,03 - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	50 - 150 m/min

Schnitttiefe a_p	0,05 - 2,5 mm
Sorte	PR1225
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMX 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen