



Dreh-Wendeschneidplatte DCMX 11T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: PV720



Bestelldaten

Bestellnummer	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 270 m/min
Sorte	PV720
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMX 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen