



Trennscheibe CUBITRON™ II SCHMAL, Scheiben-Ø: 178 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563320 178
GTIN	5902658064609
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Extrem hohe Schnittleistung und Standzeit durch **Präzisionsgeformtes Keramikkorn in Cubitron™ II** Produkten.

Höchste Anwenderfreundlichkeit durch sehr weiches, kräfteschonendes Trennschnittverhalten.

Verwendung:

Für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung.

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:

A36S-BF.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Formbeschreibung: gerade

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Formbeschreibung: gerade

Scheibenbreite: 1,6 mm

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Form	41
Scheibenbreite	1,6 mm
maximale Drehzahl	8600 min ⁻¹
Formbeschreibung	gerade
Spezifikation	A36S-BF
Scheiben-Ø	178 mm
Schleifmittel	Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennschleifscheibe

Zubehör

Spannflansch-Paar Flansch-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------