



Trennscheibe PREMIUM***, Scheiben-Ø: 230mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563200 230
GTIN	9003178723437
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Aggressive Trennscheibe (geringer Härtegrad Q) für **universellen Einsatz auf INOX und Stahl** mit hoher Lebensdauer und Stabilität.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:

A30Q-BFXA.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	2,5 mm
Form	41
maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Bohrungs-Ø	22,23 mm

Formbeschreibung	gerade
Spezifikation	A30Q-BFXA
Scheiben-Ø	230 mm
für Materialstärken	7,5 - 12,5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spannflansch-Paar Flansch-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------

