

**Garant**

**Softcut® HSI-Fasenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO.., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/4mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Artikelklasse	210

## Beschreibung

### Ausführung:

Sehr leistungsfähiges Faswerkzeug zur Vor- und Rückwärtsbearbeitung.

### Hinweis:

$D_{max}$  bei Verwendung mit Wendeschneidplatten  $r = 0,4$  mm.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

## Technische Beschreibung

Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Ø D	20 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	120 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Auskraglänge $L_1$	40 mm
passende Wendeschneidplatte	SO.T 0836..
maximaler Anfas-Ø $D_{max}$	30,3 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Serie	Softcut®
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad

Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219863
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2