

Garant**VHM-Fräser Linksspirale, unbeschichtet, Ø h10 DC: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	209305 5
GTIN	4045197859464
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**Spezielle Geometrie **zur Kunststoffbearbeitung.****Großer Spanraum für ungehinderten Spanablauf.**

Linksspirale, rechtsschneidend.

Verwendung:Speziell zum Fräsen von **Kunststoffen, Einstechen** und **Konturenfräsen.****Hinweis:****Nachfolgeprodukt für Nr. 209315.****Technische Beschreibung**

Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	22 mm
Zähnezahl Z	1
Vorschub f_z für Nutenfräsen in PMMA	0,015 mm
Schneidenlänge L_c	17 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h5
Toleranz Nenn-Ø	h10
Gesamtlänge L	60 mm
Schaft-Ø D_s	5 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Freistellungs-Ø D_1	4,8 mm
Schneiden-Ø D_c	5 mm

Spiralwinkel	23 Grad
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	180 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	105 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	190 m/min	N
PE-HD	geeignet	140 m/min	N
PA 66	geeignet	160 m/min	N
PEEK	geeignet	140 m/min	N
PF 31	geeignet	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	180 m/min	N
Cu	geeignet	150 m/min	N
CuZn	bedingt geeignet	180 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

