

Garant**Frässtift Z FINE – sehr fein, HM, Typ: C0820****Bestelldaten**

Bestellnummer	540440 C0820
GTIN	4045197679925
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Walzenrund** (WRC).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	60 mm
Kopf-Ø	8 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr fein
Form	C0820
Zahnung Kurzzeichen	Z FINE
Formbeschreibung	Walzenrund
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	20 mm
Serie	Zahnung Z FINE
Schneidstoff	HM

Produktart

Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		