



Trennscheibe Basic* 2 in 1, Scheiben-Ø: 115mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 563600 115 |
| GTIN | 9003172228990 |
| Artikelklasse | 53T |

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Trennscheiben zum Trennen von Profilen, Rohren etc. **Spezifikation A46BF.**

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| maximale Drehzahl | 13300 min ⁻¹ |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| Scheibenbreite | 1,6 mm |
| Formbeschreibung | gerade |
| Spezifikation | A46BF |
| Scheiben-Ø | 115 mm |
| für Materialstärken | 7,7 - 8 mm |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad |
| optimiert für Werkstoff | INOX |
| optimiert für Werkstoff | Stahl |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Produktart | Trennscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | bedingt geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |