


**Schleifhülse (A) Korn 60 mittelgrob, Hülsen-Ø×Hülsen Breite: 15X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553710 15X30
GTIN	4045197240293
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.

Normalkorund (A).**Verwendung:**

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Technische Beschreibung

Körnung	60
Hülsen Breite	30 mm
Hülsen-Ø	15 mm

Feinheitsgrad	mittelgrob
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Hülsen Form	zylindrisch
Produktart	Schleifhülse

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm Kopf-Ø×Kopflänge 15X30 mm

553600 15X30