



Windeisen, verstellbar, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	148400 1
GTIN	4045197854896
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung:

Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 2 - 6,2 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M1 – M11

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Gesamtlänge: 175 mm

Technische Beschreibung

für Handgewindebohrer DIN 352	M1 – M11
für Handreibahlen-Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Spannweite □	2 - 6,2 mm
Gesamtlänge	175 mm
Norm	DIN 1814
Material	
Produktart	