

**Diamant-Trennscheibe, Scheiben-Ø: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563490 50
GTIN	4007220666050
Artikelklasse	55K

Beschreibung**Ausführung:**

Einschichtig **galvanisch belegte Diamanttrennscheibe mit seitlichen Schutzsegmenten.** Hohe Schnitffreudigkeit durch große Spanräume. Gesamt-Scheibenbreite 2,0 mm, Stahlstammbblatt 1,0 mm.

Verwendung:

Zum Trennen, Besäumen und Zuschneiden faserverstärkter Kunststoffe (CFK / GFK) auf Winkelschleifern (Gr. 115 / 125) oder Geradschleifern (Gr. 50 / 75) mit Spanndorn Nr. 563496.

Technische Beschreibung

Stammbblattbreite	1 mm
Körnung	D357
Scheibenbreite	2 mm
Bohrungs-Ø	10 mm
Form	1A1
Scheiben-Ø	50 mm

maximale Drehzahl	30500 min ⁻¹
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	faserverstärkte Kunststoffe
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Kunststoff, GFK	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spanndorn für Diamant-Trennscheiben passend für Bohrungs-Ø 10 mm	563496 10
--	-----------