

Garant**GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, Ø D / Zeff: 80/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215126 80/5
GTIN	4045197861511
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten. Hohe Vorschubwerte für maximales Zeitspannvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspankrafttrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	LO.. 130708
Gesamtlänge L_{ges}	90 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	70 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	5
Schneiden-Ø D_c	80 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Serie	Power Tang
Anzahl Wendeschneidplatten	30
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219882