# Garant

Klemmdrehhalter PDNNL 63°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft-/Plattengröße: 25/15mm



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Artikelklasse	21T

# **Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	150 mm
Kniehebel	259015 8
Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	15 mm
Federstift-Set	259047 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	37 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Unterlegplatte	259031 28
ISO-Code Halter	PDNNR/L 2525M15
Kniehebelschraube	259018 7
passende Wendeschneidplatte	DN 1506
Feder-Set	259044 2
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	63 Grad

### Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

#### Zubehör

Unterlegplatte Typ 28	259031 28
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebel Typ 8	259015 8
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebelschraube Typ 7	259018 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	