

Garant
Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: D1210

Bestelldaten

Bestellnummer	540709 D1210
GTIN	4045197522511
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form D Kugel** (KUD).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Kugel

Kopf-Ø: 12 mm

Kopflänge: 10 mm

Gesamtlänge: 51 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Form	D1210
Kopf-Ø	12 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Formbeschreibung	Kugel
Gesamtlänge	51 mm

Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	10 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		