

Garant**Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 114610 6 |
| GTIN | 4045197856449 |
| Artikelklasse | 11B |

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-HPC-Spiralbohrer für höherlegierte und härteste Werkstoffe. Besonders stabil durch **verstärkten Kern und ein parabolisches Spannutenprofil**. Ausspitzung mit Spanwinkelkorrektur. Präziser Rundlauf für exakte Bohrungen.

Mit Ausspitzung Form S.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------------|
| Spannutenlänge L_c | 57 mm |
| Gesamtlänge L | 93 mm |
| Toleranz Nenn-Ø | h8 |
| Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm/U |
| Norm | DIN 338 |
| Nenn-Ø D_c | 6 mm |
| Schaft-Ø D_s | 6 mm |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 | 48 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Spitzenwinkel | 130 Grad |
| Schaft | Zylinderschaft |

| | |
|----------------------|--------------|
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | HSS E PM |
| Spiralwinkel | 38 Grad |
| Innenkühlung | nein |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Farbring | grün |
| Produktart | Spiralbohrer |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Kunststoffe | bedingt geeignet | 80 m/min | N |
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | 70 m/min | N |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet | 60 m/min | N |
| Stahl < 750 N/mm ² | bedingt geeignet | 50 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 40 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 25 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 14 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | bedingt geeignet | 12 m/min | S |
| GG(G) | geeignet | 50 m/min | K |
| CuZn | bedingt geeignet | 60 m/min | N |
| Uni | geeignet | | |
| Öl | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |