

Garant
VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 15,7mm


Bestelldaten

Bestellnummer	201308 15,7
GTIN	4045197863430
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 201630 und 201522.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	16 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	44 mm
Zähnezahl Z	2
Gesamtlänge L	92 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneiden-Ø D _c	15,7 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,13 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm
Schaftform	HB
Toleranz Nenn-Ø	e8
Eckenfasenbreite bei 45°	0,4 mm
Schneidenlänge L _c	32 mm

Freistellungs-Ø D ₁	15,4 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Luft

geeignet