

Garant
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 7mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202260 7
GTIN	4045197863829
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Schaft ähnlich **DIN 6535 HB**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten:

Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen.

Technische Beschreibung

Schaftform	HB
Toleranz Nenn-Ø	e8
Gesamtlänge L	55 mm
Zähnezahl Z	3
Schneiden-Ø D _c	7 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,05 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,04 mm
Schaft	HB mit h6
Schaft-Ø D _s	8 mm
Schneidenlänge L _c	10 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm

Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

