

Garant**Frässtift, HM, Typ: R0812**

Bestelldaten

Bestellnummer	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Artikelklasse	51D

Beschreibung

Ausführung:

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Entgratfrässtift (außen)** mit flacher Spitze am Kopf und Radius zur Kantenverrundung.

Sonderform Entgrat (R), außen.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min^{#1}

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	8 mm
Formbeschreibung	Entgrat

Zahnung Kurzzeichen	Z3
Gesamtlänge	52 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Form	R0812
Schaft-Ø	6 mm
Radius	2,5 mm
Kopflänge	12 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift