



Windeisen, verstellbar, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	148400 5
GTIN	4045197857002
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken. Stahlgriffe verzinkt. Beim Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung:

Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 7 - 20 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M13 – M32

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Gesamtlänge: 700 mm

Technische Beschreibung

Spannweite □	7 - 20 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M13 – M32
für Handreibahlen-Ø DIN 206	9 - 26 mm
Gesamtlänge	700 mm
Norm	DIN 1814
Material	
Produktart	