



Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 16X5 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M1 – M2,6

Gewinde metrisch fein: M1x0,2 – M2,6x0,35

Gewinde UNC: Nr.1 – Nr.4 Zoll

Gewinde UNF: Nr.0 – Nr.4 Zoll

Gewinde Whitworth: 1/16 – 3/32 Zoll

Gesamtlänge: 160 mm

Technische Beschreibung

Gewinde metrisch	M1 – M2,6
für Schneideisen-Ø	16 mm
Höhe	5 mm
Gesamtlänge	160 mm
Gewinde Whitworth	1/16 – 3/32 Zoll
Gewinde UNF	Nr.0 – Nr.4 Zoll
Gewinde UNC	Nr.1 – Nr.4 Zoll
Gewinde metrisch fein	M1x0,2 – M2,6x0,35

Norm

EN 22568