

HOLEX®
Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 20X7 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Artikelklasse	12L

Beschreibung
Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M4,5 – M6

Gewinde metrisch fein: M5x0,75 – M6x0,75

Gewinde UNC: Nr.6 – 1/4 Zoll

Gewinde UNF: Nr.8 – 1/4 Zoll

Gewinde Whitworth: 3/16 – 1/4 Zoll

Gesamtlänge: 175 mm

Technische Beschreibung

Gewinde metrisch fein	M5x0,75 – M6x0,75
Höhe	7 mm
für Schneideisen-Ø	20 mm
Gesamtlänge	175 mm
Gewinde Whitworth	3/16 – 1/4 Zoll
Gewinde metrisch	M4,5 – M6
Gewinde UNF	Nr.8 – 1/4 Zoll
Gewinde UNC	Nr.6 – 1/4 Zoll

Norm

EN 22568