



Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 30X11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	149300 30X11
GTIN	4045197857064
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M10 – M11

Gewinde metrisch fein: M10x0,75 – M11x1

Gewinde UNC: 3/8 – 7/16 Zoll

Gewinde UNF: 3/8 – 7/16 Zoll

Gewinde Whitworth: 3/8 – 7/16 Zoll

Gewinde Whitworth-Rohr: G1/8 Zoll

Technische Beschreibung

Gewinde metrisch	M10 – M11
Gesamtlänge	260 mm
Gewinde UNF	3/8 – 7/16 Zoll
Höhe	11 mm
Gewinde UNC	3/8 – 7/16 Zoll
Gewinde metrisch fein	M10x0,75 – M11x1
Gewinde Whitworth	3/8 – 7/16 Zoll
für Schneideisen-Ø	30 mm

Gewinde Whitworth-Rohr	G1/8 Zoll
Norm	EN 22568