



Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 38X10 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	149300 38X10
GTIN	4045197857071
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch fein: M12x1 – M15x1

Gewinde UNF: 1/2 – 9/16 Zoll

Gewinde Whitworth-Rohr: G1/4 Zoll

Gesamtlänge: 310 mm

Technische Beschreibung

für Schneideisen-Ø	38 mm
Gesamtlänge	310 mm
Gewinde UNF	1/2 – 9/16 Zoll
Gewinde Whitworth-Rohr	G1/4 Zoll
Gewinde metrisch fein	M12x1 – M15x1
Höhe	10 mm
Norm	EN 22568

