

**HOLEX®**
**Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 38,1X12,7 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Artikelklasse	12L

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.  
**Bis Gr. 65x25** aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

**Verwendung:**

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch: M8 – M20

Gewinde metrisch fein: M10 – M14

Gewinde UNC: 7/16 – 3/4 Zoll

Gewinde UNF: 7/16 – 3/4 Zoll

Gewinde Whitworth: 1.1/2 Zoll

Gewinde Whitworth-Rohr: G1/16 – G1/4 Zoll

**Technische Beschreibung**

Gewinde UNF	7/16 – 3/4 Zoll
Gewinde Whitworth	1.1/2 Zoll
Gewinde Whitworth-Rohr	G1/16 – G1/4 Zoll
für Schneideisen-Ø	38,1 mm
Gewinde metrisch	M8 – M20
Gewinde UNC	7/16 – 3/4 Zoll
Gewinde metrisch fein	M10 – M14
Gesamtlänge	310 mm

Höhe	12,7 mm
Norm	EN 22568