



## Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 65X18 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	149300 65X18
GTIN	4045197857156
Artikelklasse	12L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.  
**Bis Gr. 65x25** aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

#### Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch fein: M27x1,5 – M36x2

Gewinde UNF: 1.1/8 – 1.3/8 Zoll

Gewinde Whitworth-Rohr: G7/8 – G1 Zoll

Gesamtlänge: 630 mm

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge	630 mm
Gewinde Whitworth-Rohr	G7/8 – G1 Zoll
Höhe	18 mm
für Schneideisen-Ø	65 mm
Gewinde metrisch fein	M27x1,5 – M36x2
Gewinde UNF	1.1/8 – 1.3/8 Zoll
Norm	EN 22568

