

HOLEX®**Schneideisenhalter, für Schneideisen-Ø xHöhe: 105X22 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	149300 105X22
GTIN	4045197857217
Artikelklasse	12L

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Bis Gr. 65x25 aus Zink-Druckguss, **ab Gr. 75x20** aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.

Norm: EN 22568

Gewinde metrisch fein: M55x2 – M65x2

Gewinde Whitworth-Rohr: G2 – G2.1/4 Zoll

Gesamtlänge: 930 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	930 mm
Höhe	22 mm
für Schneideisen-Ø	105 mm
Gewinde metrisch fein	M55x2 – M65x2
Gewinde Whitworth-Rohr	G2 – G2.1/4 Zoll
Norm	EN 22568