


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 10 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202276 10
GTIN	4045197865632
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 14 mm

Gesamtlänge L: 66 mm

Schaft-Ø D_s : 10 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	e8
Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,06 mm
Schaftform	HB
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Zähnezahl Z	3

Gesamtlänge L	66 mm
Schneiden-Ø D _c	10 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,09 mm
Schneidenlänge L _c	14 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser