


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 14 mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 202276 14 |
| GTIN | 4045197865656 |
| Artikelklasse | 12X |

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 18 mm

Gesamtlänge L: 75 mm

Schaft-Ø D_s : 14 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Schneiden-Ø D_c | 14 mm |
| Schneidenlänge L_c | 18 mm |
| Schaftform | HB |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 |
| Schaft-Ø D_s | 14 mm |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm |
| Toleranz Nenn-Ø | e8 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Zähnezahl Z | 3 |
| Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm |
| Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,07 mm |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Gesamtlänge L | 75 mm |
| Spiralwinkel | 30 Grad |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | DIN 6527 |
| Typ | N |
| Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$ |
| Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation | $0,3 \times D$ bei Besäumen |
| Innenkühlung | nein |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Schaftfräser |