

Garant**Frässtift, HM, Typ: R1015****Bestelldaten**

Bestellnummer	541000 R1015
GTIN	4045197156266
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Entgratfrässtift (außen)** mit Radius zur Kantenverrundung.

Sonderform Entgrat (R), außen.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min^{#1}

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	55 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Formbeschreibung	Entgrat

Form	R1015
Zahnung Kurzzeichen	Z3
Kopf-Ø	10 mm
Schaft-Ø	6 mm
Radius	8 mm
Kopflänge	15 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift