

Garant**VHM-Hochgenauigkeits-Vollradiusfräser, DLC, Ø DC: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	207097 6
GTIN	4045197859532
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Mit **DLC-Beschichtung sp²** der neuesten Generation.

Hochgenauigkeits-Radiusfräser hinsichtlich **Radius-Ø** und **Formabweichung im µm-Bereich**.

Toleranzen:Radiuskontur = **±0,005 mm**.

Für höchste Ansprüche an Werkstückformgenauigkeit.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 207095.

Technische Beschreibung

Freistellungs-Ø D ₁	5,5 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	21 mm
Zähnezahl Z	2
Schneiden-Ø D _c	6 mm
Schneidenlänge L _c	10 mm
Vorschub f _z für Kopierfräsen in Alu kurzspanend	0,06 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	54 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Radius R	3 mm
Beschichtung	DLC

Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Toleranz Nenn-Ø	-0,007 / 0,002
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,03xD bei Kopierfräsen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	550 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	500 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	220 m/min	N
PE-HD	geeignet	180 m/min	N
PA 66	geeignet	220 m/min	N
PEEK	geeignet	170 m/min	N
PF 31	geeignet	150 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	200 m/min	N
POM GF25	geeignet	180 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	170 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	140 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	180 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	320 m/min	N
Cu	geeignet	180 m/min	N

CuZn	geeignet	220 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		
Dienstleistungen			
Schaftschleifen Typ HB		129100 HB	