

**Garant****GARANT Power Tang 90°-Tangential-Hochleistungs-Eckfräser, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215122 80/10
GTIN	4045197861436
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendepplatten. Hohe Vorschubwerte für maximales Zeitspannvolumen aufgrund optimaler Wendepplattenstabilität in Zerspandrafrichtung.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Wendepplattenschrauben-Set	219882 (15IP; 3,0 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LO.. 130708
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	12 mm

Anzahl Schneiden Z	10
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	50 mm
Serie	Power Tang
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219882
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0