

**Frässtifte-Satz 5-teilig, Z4 – fein, kreuzverzahnt, HM TiAlN, Anzahl Frässtifte:****Bestelldaten**

Bestellnummer	541470
GTIN	4027497473762
Artikelklasse	56L

Beschreibung**Ausführung:**

Sortimente mit ausgewählten Frässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen.
Schaft-Ø 6 mm.

LUKAS-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Lieferumfang:

Kassette mit:

Je 1 St. Nr. 540560 Gr. A1020 / C1020 / D1009 / F1020 / M1020.

Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 540560 Gr. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	fein
-----------------------	------

Zahnungsart	kreuzverzahnt
Zahnung Kurzzeichen	Z4
Schneidstoff	HM TiAlN
Beschichtung	TiAlN
Schaft-Ø	6 mm
Anzahl Frässtifte	5