



Diamant-Trennscheibe, Scheiben-Ø: 75mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563490 75
GTIN	4007220393420
Artikelklasse	55K

Beschreibung

Ausführung:

Einschichtig **galvanisch belegte Diamanttrennscheibe mit seitlichen Schutzsegmenten**.
Hohe Schnittfreudigkeit durch große Spanräume. Gesamt-Scheibenbreite 2,0 mm,
Stahlstammbblatt 1,0 mm.

Verwendung:

Zum Trennen, Besäumen und Zuschneiden faserverstärkter Kunststoffe (CFK / GFK) auf
Winkelschleifern (Gr. 115 / 125) oder Geradschleifern (Gr. 50 / 75) mit Spanndorn Nr. 563496.

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	2 mm
Form	1A1
Stammbblattbreite	1 mm
Körnung	D357
Bohrungs-Ø	10 mm
Scheiben-Ø	75 mm

maximale Drehzahl	20300 min ⁻¹
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	faserverstärkte Kunststoffe
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Kunststoff, GFK	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spanndorn für Diamant-Trennscheiben passend für Bohrungs-Ø 10 mm	563496 10
--	-----------