

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. MVUNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

Unterlegplattenschraube	259025 3
Schraube für Pratze	259021 4
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	40 mm
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 39
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Gesamtlänge $L$	250 mm
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Spannpratze	259038 4
ISO-Code Halter	A32S MVUNR/L 16
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Spannpratze Typ 4	259038 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500