

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. MVUNR 93°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Schraube für Pratze	259021 1
Spannhöhe L_2	38,5 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Gesamtlänge L	300 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
ISO-Code Halter	A40T MVUNR/L 16
Spannpratze	259038 4
Unterlegplatte	259031 39
Unterlegplattenschraube	259025 3
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L_3	27 mm
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Spannpratze Typ 4	259038 4
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500