

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. MVZNL 95°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
ISO-Code Halter	A40T MVZNR/L 16
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	57 mm
Plattengröße	16 mm
Unterlegplattenschraube	259025 3
Schraube für Pratze	259021 4
Unterlegplatte	259031 39
Gesamtlänge L	300 mm
Auskraglänge $L_1$	120 mm
Spannhöhe $L_2$	38,5 mm
Mittenversatz $L_3$	35 mm
Spannpratze	259038 2
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Nutztiefe T	15 mm
Schaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	Werksnorm

Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannpratze Typ 2	259038 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500