

Garant**Stahl-Bohrstange A.. MVZNR 95°, für Wendeschneidplatten VN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	35 mm
Spannhöhe L_2	38,5 mm
Schraube für Pratze	259021 4
ISO-Code Halter	A40T MVZNR/L 16
Spannpratze	259038 2
Auskraglänge L_1	120 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Unterlegplattenschraube	259025 3
Unterlegplatte	259031 39
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	57 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Nutztiefe T	15 mm
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	Werksnorm

Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 2	259038 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500