

Garant**Werkzeughalter mit Knarre, Ganzstahl, Gesamtlänge: 117mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	148700 117
GTIN	4045197861665
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter verchromt. Knarre umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Werkzeugaufnahme mit exaktem Rundlauf und engen Toleranzen. Spannbacken gefräst und induktivgehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte. **Schwere Ausführung** für Gewindebohrer bis M20.

Mit kopfseitigem **Sechskant** mit Schlüsselweite 22 mm.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	110 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M13 – M20
Spannweite □	9 - 12,5 mm
Ersatzbacken Nr. 148710 Gr.	117
Material	Ganzstahl
Produktart	Werkzeughalter

