

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PTFNR 90°, für Wendeschneidplatten TN.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 10
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
ISO-Code Halter	A32S PTFNR/L 22
Kniehebel	259015 2
passende Wendeschneidplatte	TN.. 2204..
Mittenversatz L_3	22 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Gesamtlänge L	250 mm
Federstift-Set	259047 2
Einstellwinkel κ	90 Grad
Feder-Set	259044 2
Plattengröße	22 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 10	259031 10
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 2	259015 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500