

Garant
Schlankes Hydrodehnspannfutter, SK 30 A = 80, Spann-Ø D1: 3 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302091 3
GTIN	4045197868480
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Extrem schlanke Bauform (3° - Kontur)**
- **Veredelte Oberflächenstruktur.**
- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Axiale Längenverstellung möglich.**
- **Schäfte hartüberdreht.**
- **Verwendung von Reduzierhülsen möglich.**

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau. **Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.** Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302180.

Ø D₂: 9 mm

Ø D₃: 13,2 mm

Außen-Ø D: 40 mm

L₂: 40 mm

Technische Beschreibung

L ₂	40 mm
Ø D ₃	13,2 mm

Außen-Ø D	40 mm
Spann-Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	9 mm
Aufnahme	SK 30 A = 80
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308780 30
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30